



## Vloeiboor standaard (met kraag) Lang Inox, Schroefdraad: M10



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 080756 M10    |
| GTIN          | 4069515014335 |
| Artikelklasse | BAW           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Maken van kerngaten in dunwandige materialen door wrijvingswarmte in zeer korte tijd. Kan worden gebruikt op CNC-, NC- en kolomboormachines.

Vloeiboor standaard (met kraag), voor gebruik in roestvrije materialen.

Standaard of Lang; met kraag of zonder kraag.

#### Toepassing:

Speciaal geschikt voor roestvrij staal.

#### T.b.v.:

HOLEX ER-spantangen nr. 308964.

ER-spansleutel nr. 309680.

HOLEX roltap nr. 139130 of nr. 139180.

### Technische beschrijving

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Kerngat-Ø                   | 9,3 mm                 |
| Aanbevolen aandrijfvermogen | 1,7 kW                 |
| Aanbevolen toerental        | 2100 min <sup>-1</sup> |

## Gegevensblad

|                |            |
|----------------|------------|
| Schacht-Ø      | 10 mm      |
| Materiaaldikte | 0,7 - 3 mm |
| Producttype    | Vloeiboor  |