



Werkplatform XL Step, tweezijdig oploopbaar, Aantal treden inclusief platform: 2X2



Bestelgegevens

Bestelnummer	966151 2X2
GTIN	4003866414093
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Robuust, tweezijdig oploopbaar, inklapbaar werkplatform met groot platform en slijtvast geëloxeerde bomen. Extra diepe treden (92 mm) om comfortabel en veilig te staan. Optimale stabiliteit dankzij stijve verbinding onder belasting aan beide zijden. Ladderschoen met groot oppervlak, gemaakt van tweecomponenten-kunststof, ook geschikt voor het werken op roosteroppervlakken.

Norm:

DIN EN 14183.

Technische beschrijving

Werkhoogte ca.	2,49 m
Platformhoogte zonder leuning	0,49 m
Breedte aan de voet	0,8 m
met platformleuning	nee
Reling	nee

Gegevensblad

Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Gewicht	5,6 kg
Knielijst	nee
Wielen	nee
Platformbreedte	600 mm
Materiaal	Geëloxeerd aluminium
in hoogte verstelbaar	nee
Diepte van sport / trede	92 mm
Platformdiepte	300 mm
Opstapje uitvoering	trap
Aantal treden inclusief platform	2×2
Oploopbaarheid	tweezijdig
Producttype	werkplatform