

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260006 20/09
GTIN	4045197651631
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	20 mm
Koplengte L ₁	17 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 1
Functiebreedte L ₄	25 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	SCLCR/L 2020K09
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Onderlegplaat Type 1	269005 1
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500