

**CNMG 120412, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250372 CA510
GTIN	4960664696963
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Spaanbreker	PH
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien