

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 35,5mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236604 35,5 |
| GTIN | 4047109199088 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving**Uitvoering:****Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,35**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Advies:**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.**Opmerking:**

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| ABS® schacht- $\varnothing D_s$ | 63 mm |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Nuttige lengte L_1 | 180 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 110408 38-... |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominale $\varnothing D$ | 35,5 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Afkoppellengte L _A | 221 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|--------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP | 674252 15IP |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1 | 239652 15IP1 |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP | 239652 15IP |