

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260006 25/09
GTIN	4045197651648
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L ₄	32 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Plaatafmeting	9 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Onderlegplaat	269005 1
Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SCLCR/L 2525M09
Koplengte L ₁	19 mm
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

Onderlegplaat Type 1

269005 1

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500