

**CNMG 190608, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250382 CA510
GTIN	4960664697229
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,28 - 0,88 mm/omw,
Snijdiepte a_p	1 - 10 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 450 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	PH
Snedecondities	continu
Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CNMG 190608
Aantal wisselingen/snijanten	4

Producttype

Wisselplaat voor het draaien