

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260006 16/12
GTIN	4045197651655
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SCLCR/L 1616H12
Functiebreedte L ₄	20 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Onderlegplaat	269005 6
Wisselplaatschroefenset	269028 20
Schachtgrootte	16 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500