



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 40mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	236604 40
GTIN	4047109201156
Artikelklasse	24P

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,35

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

#### Advies:

**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.

#### Opmerking:

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

### Technische beschrijving

ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub>	63 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 120408 42-...
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	200 mm
Aantal snijkanten Z	1
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	40

Afkoppellengte L <sub>A</sub>	243 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijerset met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaijerset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600