



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	236604 17
GTIN	4047109194298
Artikelklasse	24P

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,35

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	85 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 6IP1 (0,6 Nm)
Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOGX 050204 12-...
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	17

Afkoppellengte L_A	116 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP1	239652 6IP1