



## KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 31,5mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 236604 31,5   |
| GTIN          | 4047109198104 |
| Artikelklasse | 24P           |

### Omschrijving

**Uitvoering:****Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,35**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

**Advies:****Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.**Opmerking:**

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot  $V_{max} = 0,25$  mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare  $\varnothing = D + 0,5$  mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

### Technische beschrijving

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Aantal snijkanten Z           | 1                     |
| ABS® schacht-Ø D <sub>s</sub> | 63 mm                 |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 160 mm                |
| ISO-code wisselplaat          | SOGX 100408 32-...    |
| Wisselplaatschroevenset       | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Serie                         | KUB Pentron®          |
| Nominale Ø D                  | 31,5                  |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Afkoppellengte L <sub>A</sub>       | 199 mm                   |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D                      |
| Schacht                             | ABS                      |
| Boortoepassing                      | beperkt centreerboren    |
| Boortoepassing                      | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren       |
| Boortoepassing                      | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt schuin aanboren  |
| Inwendige koeling                   | ja                       |
| Verspaningsstrategie                | HPC                      |
| Producttype                         | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |              |
|---|--------------|
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,8 Nm | 211750 2,8   |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP      | 674252 15IP  |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP                      | 239652 15IP  |
| Torx Plus®-klemschroevenset10-delig Aandrijving 15IP1                     | 239652 15IP1 |