



KOMET® Binnendraadsnijbeitel rechtse schroefdraad Vorm 55° (Whitworth), Type: B03



Bestelgegevens

Bestelnummer	240088 B03
GTIN	4047109017085
Artikelklasse	24H

Omschrijving

Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

Snijmateriaal:

HSS/Co10 – voor moeilijk te bewerken materialen.

Opmerking:

Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.

Technische beschrijving

Boordiepte	26 mm
Voor spoed	16–50 gangen/inch
Type	B03
voor boringen vanaf Ø	7 mm
Totale lengte	65 mm
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

