

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236604 38
GTIN	4047109201118
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:****Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,35**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Advies:**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.**Opmerking:**

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
ISO-code wisselplaat	SOGX 120408 42-...
Nuttige lengte L ₁	190 mm
ABS® schacht-Ø D _s	63 mm
Wisselplaatschroevenset	239652 20IP (6,3 Nm)
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	38

voor inch-Ø	1 1/2 inch
Afkoppellengte L _A	232 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 20IP	674252 20IP
Torx Plus®-klemmschroevenset 10-delig Aandrijving 20IP	239652 20IP
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
8 mm-steel, met magneetmet 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600