

**KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 23mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	236604 23
GTIN	4047109181816
Artikelklasse	24P

Omschrijving**Uitvoering:****Boringtolerantie:** D – 0,1 / + 0,35**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Advies:**Bij het aanboren** de voeding tot 70% reduceren.**Opmerking:**

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L ₁	115 mm
Wisselplaatschroefenset	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® schacht-Ø D _s	50 mm
ISO-code wisselplaat	SOGX 07T208 20-...
Serie	KUB Pentron®
Nominale Ø D	23

voor inch-Ø	29/32 inch
Afkoppellengte L _A	147 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	5×D
Schacht	ABS
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 6IP2	239652 6IP2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 6IP	674252 6IP