



## KOMET® Binnendraadsnijbeitel rechtse schroefdraad Vorm 55° (Whitworth), Type: B06



### Bestelgegevens

Bestelnummer	240088 B06
GTIN	4047109017177
Artikelklasse	24H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

#### Snijmateriaal:

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

#### Opmerking:

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

### Technische beschrijving

Voor spoed	8–30 gangen/inch
Totale lengte	95 mm
voor boringen vanaf Ø	14 mm
Boordiepte	60 mm
Type	B06
Schacht-Ø	10 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

