



Combihamer, Hamerkop-Ø: 27mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	754890 27
GTIN	
Artikelklasse	73V

Omschrijving

Uitvoering:

Gecombineerde **fitters- en zachte hamer**, zijkanten extra met grondoppervlak voor werkzaamheden in krappe ruimtes. Kop van zeer gehard staal met een vervangbare beschermkap van slijtvast nylon - Shore hardheid ca. 68D. Met onbreekbare 'Ultratec'-glasvezelsteel.

Reservedeel:

Nylon inzetstuk nr. 754895.

Technische beschrijving

Hamerkop-Ø	27 mm
Gewicht	0,49 kg
Lengte van de kop met doppen	92 mm
Afmetingen hamerkop	27×27 mm
Totale lengte	290 mm
Serie	Ultratec DUO
terugslagvrij	nee
Producttype	Hamer