



KOMET KUB Pentron® wisselplaat-volboor ABS®-schacht, 5×D, Ø DC m7: 24,5mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 236604 24,5 |
| GTIN | 4047109181847 |
| Artikelklasse | 24P |

Omschrijving

Uitvoering:

Boringtolerantie: D – 0,1 / + 0,35

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 236605 – 236610.

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Opmerking:

- **toepassing alleen bij stabiele machineomstandigheden.**
- **Uitvoering 2×D en 3×D met ABS®-schacht op aanvraag leverbaar.**
- **Excentrisch boren tot $V_{max} = 0,25$ mm.**
- **Door uitsturen maximaal bereikbare $\varnothing = D + 0,5$ mm.**
- **Uitvoering met PSC-schacht op aanvraag leverbaar.**

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Nuttige lengte L ₁ | 125 mm |
| ABS® schacht-Ø D _s | 50 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 239652 8IP1 (1,3 Nm) |
| ISO-code wisselplaat | SOGX 080308 24-... |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Serie | KUB Pentron® |
| Nominale Ø D | 24,5 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Afkoppellengte L _A | 158 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 5×D |
| Schacht | ABS |
| Boortoepassing | beperkt centreerboren |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Torx Plus®-klemschroevenset 10-delig Aandrijving 8IP1 | 239652 8IP1 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm | 211750 1,3 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP | 674252 8IP |