



**KOMET® Binnendraadsnijbeitel rechtse schroefdraad Vorm 60° (metrisch),  
Type: B05L**



## Bestelgegevens

Bestelnummer	240084 B05L
GTIN	4047109018013
Artikelklasse	24H

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Microscopisch getest, precisie-snijprofiel. Gunstig geprijsd door meermaals naslijpen van het spaanvlak.

Uitvoeringen met extra aanduiding **L = verlengde schacht**.

**Snijmateriaal:**

**HSS/Co10** – voor moeilijk te bewerken materialen.

**Opmerking:**

**Geschikte boorbeitelhouder zie nr. 240070 en nr. 240072.**

## Technische beschrijving

voor boringen vanaf Ø	12 mm
Voor spoed tot	2 mm
Boordiepte	80 mm
Totale lengte	125 mm
Type	B05L
Schacht-Ø	8 mm
Snijmateriaal	HSS Co 10
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

