


KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 15 mm, Ø Dmin: 4mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	240114 4
GTIN	4047109071094
Artikelklasse	24S

Omschrijving
Uitvoering:

Materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Technische beschrijving

f	1,75 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100	12/4; 16/4
Schacht-Ø d	4 mm
Radius R	0,1 mm
a	3,7 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	4 mm
Maximale steekdiepte t _{max}	0,8 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	0,3 mm
Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,02 mm/omw,
Nuttige lengte	15 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 15 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	180 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	180 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	160 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	70 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	55 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

Accessoires

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 12/4 mm

240100 12/4

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 16/4 mm

240100 16/4