

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 5/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 5/03
GTIN	4045197651860
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	6 mm
ISO-code houder	E05H SCLCR/L03
Middenverplaatsing L_3	3 mm
Koplengte L_1	10 mm
Plaatafmeting	3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 19
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L_2	4,8 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Wisselplaatschroevenset Type 19

269028 19

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500