

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 12/09
GTIN	4045197654847
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	16 mm
Koplengte L ₁	13 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	SCLCR/L 1212F09
Schachtgrootte	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500