



KOMET® UniTurn®-steekboorstang, rechts, L2 = 25 mm, Ø Dmin / steekbreedte w: 4/1 mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	240162 4/1
GTIN	4047109071568
Artikelklasse	24S

Omschrijving

Uitvoering:

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

Opmerking:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.

Inwendige koeling: ja

f: 1,25 mm

a: 3,7 mm

Schacht-Ø d: 4 mm

Maximale steekdiepte t_{max} : 0,8 mm

Geschikte klemhouder nr. 240100: 12/4; 16/4

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	4 mm
Geschikte klemhouder nr. 240100	12/4; 16/4
f	1,25 mm
Steekbreedte w	1 mm
Voor boringen vanaf Ø D _{min}	4 mm
a	3,7 mm
Maximale steekdiepte t_{max}	0,8 mm
Inwendige koeling	ja

Voeding f in staal < 500 N/mm ²	0,02 mm/omw,
Nuttige lengte	25 mm
Productnaamattribuut	L ₂ = 25 mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

Accessoires

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 16/4 mm

240100 16/4

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 12/4 mm

240100 12/4