


**KOMET® UniTurn®-kopieerboorstang, rechts, L2 = 30 mm, Ø Dmin: 6mm**

**Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 240126 6      |
| GTIN          | 4047109071308 |
| Artikelklasse | 24S           |

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

materiaal = BK 82. Vanaf uitvoering 5 met inwendige koelvloeistoftoevoer, bij kleinere diameters wordt de koelvloeistof via de houder overgebracht.

**Technische beschrijving**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Maximale steekdiepte $t_{max}$             | 1,8 mm                          |
| Schacht-Ø d                                | 8 mm                            |
| f  | 2,75 mm                         |
| Geschikte klemhouder nr. 240100            | 12/8; 16/8                      |
| Voor boringen vanaf Ø $D_{min}$            | 6 mm                            |
| Radius R                                   | 0,2 mm                          |
| a  | 5,7 mm                          |
| Maximale snijdiepte $a_{p max}$            | 0,5 mm                          |
| Inwendige koeling                          | ja                              |
| Voeding f in staal < 500 N/mm <sup>2</sup> | 0,02 mm/omw,                    |
| Nuttige lengte                             | 30 mm                           |
| Productnaamattribuut                       | L <sub>2</sub> = 30 mm          |
| Producttype                                | Snij-inzetdeel voor het draaien |

## Gebruikersgegevens

|                                | Geschiktheid     | V <sub>c</sub> | ISO-code |
|--------------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen               | geschikt         | 180 m/min      | N        |
| Aluminium<br>(kortspanend)     | geschikt         | 180 m/min      | N        |
| Aluminium > 10% Si             | geschikt         | 160 m/min      | N        |
| Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 100 m/min      | P        |
| Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 90 m/min       | P        |
| Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geschikt         | 80 m/min       | P        |
| Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 70 m/min       | P        |
| Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geschikt         | 70 m/min       | P        |
| RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 50 m/min       | M        |
| RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>    | geschikt         | 50 m/min       | M        |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>     | geschikt         | 30 m/min       | S        |
| GG(G)                          | geschikt         | 55 m/min       | K        |
| Uni                            | geschikt         |                |          |
| nat maximaal                   | geschikt         |                |          |
| droog                          | beperkt geschikt |                |          |

## Accessoires

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 16/8 mm

240100 16/8

KOMET UniTurn®-draai-klemhouder voor niet-roterend gebruik (zonder boorstang) Schacht-Ø d / borings-Ø d1 12/8 mm

240100 12/8