

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 4/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 4/03
GTIN	4045197651778
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	3 mm
ISO-code houder	E04G SCLCR/L03
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 13
Middenverplaatsing L_3	2,5 mm
Koplengte L_1	10 mm
Totale lengte L	90 mm
Spanhoogte L_2	3,8 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	4 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Wisselplaatschroevenset Type 13

269028 13

Wisselplaatschroevenset Type 6

269028 6

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500