

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 6/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 6/03
GTIN	4045197651877
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	7 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Middenverplaatsing $L_3$	3,5 mm
Koplengte $L_1$	10 mm
Plaatafmeting	3 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 19
ISO-code houder	E06J SCLCR/L03
Totale lengte L	110 mm
Spanhoogte $L_2$	5,8 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Wisselplaatschroevenset Type 19

269028 19

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500