

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 25/12
GTIN	4045197652072
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
Middenverplaatsing L_3	15,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 9
Plaatafmeting	12 mm
Afkoppellengte L_1	125 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
ISO-code houder	AH25R SCLCR/L12
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 9

269028 9

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500