

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 260007 16/09 |
| GTIN | 4045197651723 |
| Artikelklasse | 21T |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| geschikte wisselplaat | CC.. 09T3.. |
| Functiebreedte L ₄ | 20 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 269028 2 |
| ISO-code houder | SCLCR/L 1616H09 |
| Schroef voor onderlegplaat | 269013 2 |
| Plaatafmeting | 9 mm |
| Onderlegplaat | 269005 1 |
| Schachtgrootte | 16 mm |
| Koplengte L ₁ | 17 mm |
| Totale lengte L | 100 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Inzetsoort | links |
| Inwendige koeling | nee |
| Instelhoek κ | 95 graden |
| Toepassing | Vlakdraaien |
| Toepassing | Langsdraaien buiten |

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 2

269013 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Onderlegplaat Type 1

269005 1

Wisselplaatschroevenset Type 22

269028 22

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500