

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 16/09
GTIN	4045197652171
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 8
Middenverplaatsing $L_3$	11 mm
ISO-code houder	AH16Q SCLCR/L09
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	18 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Afkoppellengte $L_1$	80 mm
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte $L$	180 mm
Spanhoogte $L_2$	15 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	16 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500