

**Garant**
**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 5/03mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 5/03
GTIN	4045197651785
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	6 mm
Plaatafmeting	3 mm
ISO-code houder	E05H SCLCR/L03
Middenverplaatsing $L_3$	3 mm
Koplengte $L_1$	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 19
Totale lengte $L$	100 mm
Spanhoogte $L_2$	4,8 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	5 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Wisselplaatschroevenset Type 19

269028 19

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500