

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 8/06
GTIN	4045197651884
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	10 mm
ISO-code houder	E08K SCLCR/L06
Koplengte $L_1$	10 mm
Middenverplaatsing $L_3$	5 mm
Totale lengte $L$	125 mm
Spanhoogte $L_2$	7,6 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	8 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500