

**Garant****Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0608/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 0608/06
GTIN	4045197651983
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	25 mm
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	4 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	8 mm
ISO-code houder	AH0608H SCLCR/L06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500