

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0410/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 0410/03
GTIN	4045197652089
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	269028 13
Middenverplaatsing $L_3$	2,5 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
ISO-code houder	AH0410H SCLCR/L03
Koplengte $L_1$	24 mm
Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	5 mm
Halsbreedte $L_4$	4 mm
Plaatafmeting	3 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte $L_2$	9 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Wisselplaatschroevenset Type 13	269028 13
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500