

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 20/09
GTIN	4045197651730
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 2
ISO-code houder	SCLCR/L 2020K09
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Onderlegplaat	269005 1
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Koplengte L ₁	17 mm
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	9 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Onderlegplaat Type 1	269005 1
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500