

Garant**Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 20/09
GTIN	4045197652188
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Minimale voorboor-Ø D_{\min}	23 mm
ISO-code houder	AH20R SCLCR/L09
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Middenverplaatsing L_3	13 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Afkoppellengte L_1	100 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	18 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500