

**Garant**
**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 6/03mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 6/03
GTIN	4045197651792
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Minimale voorboor-Ø $D_{min}$	7 mm
Plaatafmeting	3 mm
Middenverplaatsing $L_3$	3,5 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 19
Koplengte $L_1$	10 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
ISO-code houder	E06J SCLCR/L03
Totale lengte L	110 mm
Spanhoogte $L_2$	5,8 mm
Instelhoek $\kappa$	95 graden
Schacht-Ø $D_s$	6 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

Wisselplaatschroevenset Type 19

269028 19

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6

674248 TX6

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500