

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 25/09
GTIN	4045197651747
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplenkte L <sub>1</sub>	19 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	SCLCR/L 2525M09
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Onderlegplaat	269005 1
Schachtgrootte	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Onderlegplaat Type 1	269005 1
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Schroef voor onderlegplaat Type 2	269013 2
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500