

**Garant****Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0610/03mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260023 0610/03
GTIN	4045197652096
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	24 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 13
Halsbreedte L <sub>4</sub>	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0301..
Plaatafmeting	3 mm
ISO-code houder	AH0610H SCLCR/L03
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	2,5 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	7 mm
Totale lengte L	100 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

---

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 13	269028 13
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX6	674248 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500