

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 10/06
GTIN	4045197651891
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Middenverplaatsing L_3	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Plaatafmeting	6 mm
Koplengthe L_1	10 mm
ISO-code houder	E10K SCLCR/L06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9,6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500