

Garant
Boorstang HSS, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 25/12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260023 25/12
GTIN	4045197652195
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Middenverplaatsing L_3	15,5 mm
Afkoppellengte L_1	125 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	28 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 9
ISO-code houder	AH25R SCLCR/L12
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	23 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 9

269028 9

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20

674248 TX20

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500