

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 0810/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 0810/06
GTIN	4045197652003
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	32 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Halsbreedte L ₄	8 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	12 mm
ISO-code houder	AH0810J SCLCR/L06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
Totale lengte L	110 mm
Spanhoogte L ₂	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500