

Garant**Boorstangenset HSS, rechts****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260024
GTIN	4045197652201
Artikelklasse	29W

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
ISO-code houder	AH1012K SCLCR/L06
ISO-code houder	AH0810J SCLCR/L06
ISO-code houder	AH1216M SCLCR/L06
ISO-code houder	AH0608H SCLCR/L06
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	8 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	12 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Minimale voorboor- $\varnothing D_{\min}$	18 mm
Spanhoogte L_2	7 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Spanhoogte L_2	11 mm
Spanhoogte L_2	15 mm

Middenverplaatsing L ₃	4 mm
Middenverplaatsing L ₃	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
Middenverplaatsing L ₃	9 mm
Totale lengte L	100 mm
Totale lengte L	110 mm
Totale lengte L	125 mm
Totale lengte L	150 mm
Halsbreedte L ₄	6 mm
Halsbreedte L ₄	8 mm
Halsbreedte L ₄	10 mm
Halsbreedte L ₄	12 mm
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Afkoppellengte L ₁	38 mm
Afkoppellengte L ₁	32 mm
Afkoppellengte L ₁	25 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 1012/06 mm	260022 1012/06
Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 0608/06 mm	260022 0608/06
Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 0810/06 mm	260022 0810/06

Boorstang HSS Schacht-Ø / plaatafmeting 1216/06 mm

260022 1216/06