

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 16/12
GTIN	4045197654854
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 20
Koplengte L ₁	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	16 mm
Functiebreedte L ₄	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Onderlegplaat	269005 6
ISO-code houder	SCLCR/L 1616H12
Totale lengte L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 20

269028 20

Onderlegplaat Type 6

269005 6

Schroef voor onderlegplaat Type 5

269013 5

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500