


**Boorstang staal, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 8/06mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260029 8/06
GTIN	4960664541140
Artikelklasse	25U

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Stroomlijnvormig spaankanaal voor verbeterde spaanafvoer, gereduceerde vibratieneiging, stabiele bewerking.

Inwendige koeling: ja

Schacht-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

ISO-code houder: A08X SCLCR/L06

Instelhoek κ: 95 graden

geschikte wisselplaat: CC.. 0602..

Minimale voorboor-Ø D<sub>min</sub>: 10 mm

Middenverplaatsing L<sub>3</sub>: 5 mm

**Technische beschrijving**

Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	A08X SCLCR/L06
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	5 mm
Wisselplaatschroef	269022 2
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	10 mm
Totale lengte L	120 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	7 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	8 mm

Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Norm	DIN 8024
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

## Accessoires

Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 500 cNm	659906 500
Spanschroef Type 2	269022 2
Spanschroef	269405
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8