

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260007 20/12
GTIN	4045197651754
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SCLCR/L 2020K12
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Onderlegplaat	269005 6
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Schachtgrootte	20 mm
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	95 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Schroef voor onderlegplaat Type 5	269013 5
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Onderlegplaat Type 6	269005 6
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500