

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 10/06
GTIN	4045197652010
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	6 mm
ISO-code houder	AH10K SCLCR/L06
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500