

Garant
Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 10/06mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	260016 10/06
GTIN	4045197651815
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
Koplengte L_1	10 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Middenverplaatsing L_3	6 mm
ISO-code houder	E10K SCLCR/L06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L_2	9,6 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	10 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500