

Garant**Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 16/09
GTIN	4045197651914
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	9 mm
ISO-code houder	E16R SCLCR/L09
Middenverplaatsing L_3	10 mm
Koplengte L_1	16 mm
Minimale voorboor-Ø D_{min}	18 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Totale lengte L	200 mm
Spanhoogte L_2	15,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	16 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500