

Garant**Boorstang HSS, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 1012/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260022 1012/06
GTIN	4045197652027
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Halsbreedte L ₄	10 mm
Plaatafmeting	6 mm
Middenverplaatsing L ₃	7 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Wisselplaatschroevenset	269028 7
Koplengte L ₁	38 mm
Minimale voorboor-Ø D _{min}	14 mm
ISO-code houder	AH1012K SCLCR/L06
Totale lengte L	125 mm
Spanhoogte L ₂	11 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D _s	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	5×D
Snijmateriaal	HSS
Inwendige koeling	ja

Toepassing	Langsdraaien binnen
Producttype	Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7	269028 7
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500