

Garant**Boorstang HM, rechts, Schacht-Ø / plaatafmeting: 12/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260016 12/06
GTIN	4045197651822
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 7
Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Middenverplaatsing L_3	8 mm
ISO-code houder	E12M SCLCR/L06
Minimale voorboor-Ø D_{min}	14 mm
Koplengte L_1	10 mm
Totale lengte L	150 mm
Spanhoogte L_2	11,5 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D_s	12 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	rechts
Binnendraaidiepte tot	8xD
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 7

269028 7

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500