

**Garant****Boorstang HM, links, Schacht-Ø / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260017 20/09
GTIN	4045197651921
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	16 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 8
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
ISO-code houder	E20S SCLCR/L09
Middenverplaatsing L <sub>3</sub>	12 mm
Minimale voorboor-Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Totale lengte L	250 mm
Spanhoogte L <sub>2</sub>	19 mm
Instelhoek κ	95 graden
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Norm	DIN 8024
Inzetsoort	links
Binnendraaidiepte tot	8×D
Snijmateriaal	HM
Inwendige koeling	ja
Toepassing	Langsdraaien binnen

Producttype

Boorstang

---

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 8

269028 8

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500